

## Cascoo roulette fixe

force 200 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à billes, diamètre 100 mm, longueur moyeu 40 mm, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243359



### roulette fixe

- force 200 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes
- diamètre 100 mm
- longueur moyeu 40 mm
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	200 kg	pare-fils	oui
pneumatique	élastique	longueur de moyeu	40 mm

Ø de roue	100 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	roulement à billes	Poids	0,54 kg