

Rollcart Etagenwagen

Traglast 250 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 575
mm, Etage(n) aus MDF in Buche,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158134



Rollcart Etagenwagen

Traglast 250 kg

Etagenwagen

- Traglast 250 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 575 mm
- Höhe x Länge x Breite 1500 x 1090 x 600 mm
- Etage(n) aus MDF in Buche
- Etage(n) mit Abrollrand
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Euronorm nein

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| Wagentyp | Etagenwagen | Etagenausrichtung | gerade |
| Ladeflächenlänge | 1000 mm | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Ladeflächenbreite | 575 mm | Bereifung | TPE |
| Höhe | 1500 mm | Rad-Ø | 160 mm |
| Etagen Anzahl | 3 Stück | Radlager | Rillenkugellager |
| Traglast | 250 kg | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Material Etage(n) | MDF | Material Gehäuse | Stahl |
| Farbe Etage | Buche | elektrisch leitend | nein |
| Etage(n) Ausstattung | Abrollrand | Schiebebügel | 0 Stück |
| Material | Stahl | klappbar | nein |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Länge | 1090 mm | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Breite | 600 mm | Gewicht | 55 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 157956 |  | Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 160 mm |
| 158397 |  | Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 158401 |  | ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 158411 |  | Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 158416 |  | Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 160 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |