

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2122 Gabelhubwagen



Transportgeräte



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Wiegebereich 1 - 2000 kg, mit einer Genauigkeit von $\pm 0,1$ %. Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste, Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AABatterien, Schutzklasse IP 65. Berädern: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	2000
Gesamtlänge (mm)	1550
Gesamtbreite (mm)	550
Hubbereich (mm)	85 - 205
Gabellänge (mm)	1150
Gabelbreite (mm)	175
Tragbreite (mm)	550
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	180 x 50
Gabelrolle Material	Polyurethan Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)	70 x 70
Gewicht (kg)	117
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	84279000
GTIN	4017976021225