


DRAKA S/FTP-Patchkabel Cat.6 (Class E) H, geel, 7 m

Art.nr.	21.05.2072
Fabrikant	SECOMP
Art.nr. fabrikant	21.05.2072
EAN (een stuk)	7611990758876

SECOMP®



Cat.6
Class E

S/FTP

LSOH

DRAKA UC900 SS27: Hoogwaardige flexibele Patchkabel met speciaal afscherming voor toepassingen tot 250 MHz.

- Afgeschermdde HiRose TM21 RJ-45 connectoren en tule
- Pinlayout 8 Aders 1 : 1
- Opbouw: Kabeltype S/STP (PiMF-Kabel)
- Impedantie: 100 W
- Kabeldiameter: 8 Aders AWG 27/7 Koper, soepel vertint
- Buitendiameter-Ø 5,9 mm Richtwaarde
- Kleurcode: wgn/gn, wor/or, bl/wbl, wbr/br
- Totaal afscherming: Koper, vertint gevlochten mantel
- Opmerking: Halogeenvrije kabel

Wij raden u aan, om voor de opbouw van een gestructureerde bekabeling, de volgende componenten te gebruiken:

- DRAKA UC900 4P Installatiekabel, Best.-Nr. 21.05.4042/3
- TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 inbouw/50 Aansluitdozen, Best.-Nr. 25.16.8650 of 25.16.8658
- TELEGÄRTNER 19"-Panel MPP24-HS, Best.-Nr. 26.11.0526
- DRAKA UC900 S/FTP-Patchkabel met HiRose connectoren TM21, Best.-Nr. 21.05.2050

Deze product combinatie is bij de DRAKA in een laboratorium volgens Classe E in Channel

van 100 m gemeten.

Technische specificaties	
Producent	SECOMP
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	S/FTP patchkabel (PiMF)
Kleur	geel
Lengte	7 m
Afschermings type	S/FTP (PiMF)
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 27
Kabel type	Soepel
Bezetting	1:1
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Geklemd
Kleur (Tule)	geel
Buiten Ø Kabel	5,7 mm
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	HiRose TM21
Hoogte verpakking	40 mm
Breedte verpakking	200 mm
Diepte verpakking	250 mm
Gewicht verpakking	0.252 kg