

TERMÉKADATLAP FLOODLIGHT VITAL 100W 840 BLACK

BELLALUX FLOODLIGHT VITAL | Fényvető lámpatest tejüveggel



Alkalmazási területek

- Kertek és egyéb szabadtéri területek
- Műhelyek, garázsok, fedett kültéri tárolóhelyiségek
- Kültéri használat (IP65-ös védettség)

Termékelőnyök

- A 3 év lakossági garanciának és a 30 000 órás élettartamnak köszönhetően rendkívül tartós
- A tejüveg csökkenti a tükröződés mértékét
- A hajlított konzollal könnyen felszerelhető

Termékjellemzők

- Modern dizájn
- Élettartam: akár 30 000 óra
- 3 év lakossági garancia
- Rendelhető színhőmérséklet 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Matt diffúzor



BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	100,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges áram	446,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	27
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	27
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	9000 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	105 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	302,00 mm
Szélesség	238,00 mm
Magasság	31,00 mm
Product weight	1230,00 g
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető



FL 100W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete
Felépítmény anyaga	Alumínium
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+80 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 2 pólusú 200mm
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK04
Szabályozható fényerejű	Nem
Felszerelés	Felületre
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	nem releváns
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	20000
---------------------------	-------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

berendezés_tartozékok

– Minden szükséges szerelési tartozék mellékelve

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854493508	Hajtogatott doboz 1	306 mm x 37 mm x 250 mm	1382.00 g	2.83 dm³
4099854493515	Shipping box 6	325 mm x 242 mm x 275 mm	8594.00 g	21.63 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.