

2210 Treppenleiter stationär ohne Podest, Treppenneigung 60°

Eigenschaften

Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm. Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.




Mit einseitigem Handlauf (links montiert), auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich. Bei Zugängen zu Maschinen und maschinellen Anlagen ist dieser zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.

Highlights

Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. Auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflegewinkeln gegen Mehrpreis.



2210 Treppenleiter stationär ohne Podest, Treppenneigung 60°

STUFENZAHL	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5	5.25	5.5
AUSLADUNG (CA. M)	0.67	0.82	0.96	1.1	1.25	1.39	1.54	1.68	1.83	1.97	2.11
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA. KG)	13	30.616	19	22	25	28	31	34	62.067	39	41
BEST.-NR.	2210060 4	2210060 5	2210060 6	2210060 7	2210060 8	2210060 9	22100610	22100611	22100612	22100613	22100614
STUFENZAHL	13	14	15	15	16	20	4	5	5	6	7
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5	1	1.25	1.5	1.75	2
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	2.5	2.75	3	3.25	3.5
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	3	3.25	3.5	3.75	4
AUSLADUNG (CA. M)	2.26	2.4	2.58	2.73	2.87	3.06	0.67	0.82	0.96	1.1	1.25
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA. KG)	44	49	52	55	58	61	16	19	22	25	29
BEST.-NR.	22100615	22100616	22100617	22100618	22100619	2210062 0	2210080 4	2210080 5	2210080 6	2210080 7	2210080 8
STUFENZAHL	8	9	10	10	11	12	13	14	15	15	16
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	4.25	4.5	4.75	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75
AUSLADUNG (CA. M)	1.39	1.54	1.68	1.83	1.97	2.11	2.26	2.4	2.58	2.73	2.87
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA. KG)	54.878	36	39	69	45	48	52	55	59	62	65
BEST.-NR.	2210080 9	22100810	22100811	22100812	22100813	22100814	22100815	22100816	22100817	22100818	22100819
STUFENZAHL	20	4	5	5	6	7	8	9	10	10	
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	5	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3	
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	6.5	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	7	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5	
AUSLADUNG (CA. M)	3.06	0.67	0.82	0.96	1.1	1.25	1.39	1.54	1.68	1.83	
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GEWICHT (CA. KG)	68	19	22	25	28	32	35	40	43	47	
BEST.-NR.	22100820	22101004	22101005	22101006	22101007	22101008	22101009	22101010	22101011	22101012	

2210 Treppenleiter stationär ohne Podest, Treppenneigung 60°

STUFENZAHL	11	12	13	14	15	15	16	20
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	-	-	-	-	-	-	-	200
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	4.75	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7
AUSLADUNG (CA. M)	1.97	2.11	2.26	2.4	2.58	2.73	2.87	3.06
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	-	-	-	-	-	-	-	71
GEWICHT (CA. KG)	50	53	56	59	62	65	68	71
BEST.-NR.	22101013	22101014	22101015	22101016	22101017	22101018	22101019	22101020