

Artikelnummer: 132787

Kurzbeschreibung: Lekbak AW 60-1/M gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Lekbak AW-60, Volume opvangbak 61 l, met rooster: [ul] opslag en afvullen van max. 2 vaten a' 60-liter, ook met kleine containers te combineren geschikt voor: ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorie 1-3 en oppervlaktewater-verontreinigende vloeistoffen van de GHS-categorie 1-4 gelakt of verzinkt vlg. EN ISO 1461 opvangvolume: 61- l constructie van 3- mm plaatstaal onderrijhoogte 100- mm met verzinkt rooster afm.: b 500 x l 800 x h 290- mm gewicht: gelakt 34- kg / verzinkt: 38- kg[ul]

