

**Artikelnummer:** 195847

**Kurzbeschreibung:** Gurtpfosten ALLROUNDLINE, aus Edelstahl, Gurtbandma ss L 3000 x B 50 mm, 2-er Set, schwarz

**Langbeschreibung:** Gurtpfosten ALLROUNDLINE, aus Edelstahl, Gurtbandma ss L 3000 x B 50 mm, 2-er Set, diverse Gurtfarben: Die hochwertigen Gurtpfosten ALLROUNDLINE im 2-er-Set zeichnen sich durch ihr unkompliziertes Handling aus und lassen sich für viele verschiedene Einsatzzwecke in Ihrem Unternehmen verwenden. Dieses Absperrset ermöglicht Ihnen ein Maximum an Flexibilität, denn Sie können es innerhalb von wenigen Augenblicken aufbauen. Der Bodenteller ist mit einem integrierten Gewinde ausgerüstet, sodass Sie den Pfosten darin schnell und sicher befestigen können. Um Verletzungsgefahren auszuschließen, hat die Gurtkassette eine zuverlässige Fliehkraftbremse. Sie sorgt für ein langsames und kontrolliertes Einziehen des Gurtes. Die Gesamthöhe des Pfostens beträgt 1000 mm, die Breite des Gurts 50 mm und der Durchmesser des absolut standfesten Bodentellers 380 mm. Das stabile Pfostenrohr hat einen Durchmesser von 63 mm. Sie bekommen die bewährten Gurtpfosten ALLROUNDLINE im 2-er-Set mit Gurten in verschiedenen Farben beziehungsweise Farbkombinationen. Der Gurt lässt sich stufenlos bis zu 3 Metern ausziehen. Das ALLROUNDLINE Modell können Sie ideal zur Personenführung für Check-Ins, Warteschlangen und Abfertigungsbereiche nutzen. In farblich schraffierter Variante auch ideal als Absperrpfosten in Gefahrenzonen oder zum Kennzeichnen von Verkehrswegen. Wichtige Details: Flexible Einsatzbereiche: Kennzeichnen von Sicherheitszonen Personenführung im Transportsektor etc. Einfache Montage wegen Gewinde im Bodenteller Gurtkassette mit Fliehkraftbremse Stufenlos ausziehbarer Gurt Pfostenrohr aus lackiertem Edelstahl Bodenteller mit schwarzer Kunststoff-Ummantelung In verschiedenen Farben bestellbar Gesamthöhe: 1000 mm Gurtbreite: 50 mm Gurtlänge: 3000 mm Durchmesser Bodenteller: 380 mm Durchmesser Pfostenrohr: 63 mm



**EAN/GTIN:** 4251021125234