



CA 3 GD

Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder CA-Serie:Leitungsdoose und Einbaudose

Produktbeschreibung

Beschreibung Einbaudose mit Flansch

Typ CA 3 GD


Bestell-Nr. 932 321-100

Polzahl 3 + PE

Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm²

Gehäusefarbe schwarz

Zeichnung



Technische Daten

Stiftdurchmesser 2 mm

Bemessungsspannung DC 250 V / AC 400 V

Bemessungsstrom DC 10 A / AC 16 A

Durchgangswiderstand <= 3 mOhm

Anschlußart Schrauben

Gehäusebefestigung Flansch

Werkstoff

Kontaktoberflächenmaterial Ag

Kontaktträgermaterial PA 66-GF 25

Gehäusematerial PA 66-GF 25

Dichtring NBR

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Brennbarkeit, UL Standard	94 V-0
Zulassungen	
UL	UL
VDE	VDE
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	1 Einbaudose mit Runddichtung im Polybeutel
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu CA 3 LS; Schutzhülle CA 00 SD 4, Bestell-Nr. 831 531-100