

## Transportwagen VARIOfit

### Die universellen Helfer für sicheren Transport

- Mit ergonomischem hochstehendem Transportgriff
- Ladeflächen in verschiedenen Größen
- Verschiedene Rollendurchmesser

- Robuste Konstruktion aus Stahl
- Ladefläche aus hochwertiger MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor
- Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
- 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Fußschutz



Typ	Transportwagen			
	850 x 500	1000 x 600	850 x 500	1000 x 600
Anzahl Etagen	2		3	
Traglast gesamt [kg]*	200		250	
Maße außen B x T x H [mm]	500 x 1045 x 935	600 x 1195 x 935	500 x 910 x 990	600 x 1060 x 990
Durchmesser Rolle [mm]	125	125	160	160
Bestellnummer	272-635-J1	272-636-J1	272-637-J1	272-638-J1

\*alle Traglasten: bei gleichmäßiger Lastverteilung auf der Ladefläche

## Schwerer Tischwagen VARIOfit

### Für den innerbetrieblichen Transport oder als mobile Werkbank

- Ergonomisch geformter Handgriff für einfachen Transport
- In 2 verschiedenen Größen erhältlich



Typ	Schwerer Tischwagen	
	1000 x 700	1200 x 800
Traglast gesamt [kg]	500	
Durchmesser Rolle [mm]	200	
Bestellnummer Anzahl Etagen: 3	272-639-J1	272-640-J1

## Stirnwandwagen VARIOfit



### Die Profis für innerbetrieblichen Transport

- Mit Schiebebügel in ergonomischer Arbeitshöhe
- Wahlweise mit Holzwand oder Gitterwand
- Lieferbar in 3 verschiedenen Größen



Typ	Stirnwandwagen mit Holzwand			Stirnwandwagen mit Gitterwand		
	880 x 500	1030 x 700	1230 x 800	880 x 500	1030 x 700	1230 x 800
Traglast gesamt [kg]	400	500		400	500	
Durchmesser Rolle [mm]	160	200		160	200	
Bestellnummer	272-655-J1	272-656-J1	272-657-J1	272-658-J1	272-659-J1	272-660-J1