

Rollcart Chariot à escabeau

force 300 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 990 x 590
mm, plateau(x) en bois, a. échelle
sur face avant, châssis avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL5010 bleu gentiane,
avec bandage TPE

Numéro d'article: 400761



Rollcart Chariot d'entrepôt

Force 300 kg

Chariot à escabeau

- force 300 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 990 x 590 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier
- a. échelle sur face avant
- rehausse 2 marches
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 1135 x 990 x 590 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE



- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| type de chariot | Chariot à escabeau | matériau | acier |
| charge | 300 kg | conducteur d'électricité | non |
| longueur de plateau | 990 mm | norme européenne | non |
| largeur de plateau | 590 mm | alignement de niveaux | droit |
| hauteur | 1135 mm | rehausses | 2 marches |
| nombre de plateaux | 2 pièce | équipement chariot | échelle sur face avant |
| type de niveau | panneau de bois | rabattable | non |
| matériau plateau(x) | bois | disposition des roues | rectangulaire |
| équipement plateau(x) | cadre en acier | Ø de roue | 125 mm |
| force plateau | 80 kg | roulement | roulement rainuré à billes |
| longueur | 990 mm | surface | finition peinture époxy |
| largeur | 590 mm | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| Hauteur de la marche | 515 mm | garantie | 5 années |
| pneumatique | TPE | Poids | 46 kg |
| nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes | | |