

Informazione prodotto

02 01 180

Pinza universale tipo forte

DIN ISO 5746



- 35 % meno sforzo rispetto alle tradizionali pinze universali
- Con taglienti (durezza circa 63 HRC) per impieghi più duri
- Lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato
- Taglio facilitato, grande forza di presa, piegatura e trazione
- Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
- Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 63 HRC
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini

Generico

Art. No.	02 01 180
EAN	4003773033134
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	202 g
Dimensioni	180 x 48 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,5 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 2,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 11,5 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	16,0 mm ²

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



