

Allit malettes de transport et d'atelier

ProServe 200-100

hauteur x largeur x profondeur 200 x 490 x 405 mm, porte-outils, séparateurs, en polycarbonate, coloris anthracite



Numéro d'article: 159205

Allit Mallettes de maintenance/montage ProServe 200-100

malettes de transport et d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 200 x 490 x 405 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 185 x 435 x 275 mm
- porte-outils, séparateurs
- force 35 kg
- en polycarbonate, coloris anthracite
- avec serrure à combinaison
- manutention facile avec poignée à étrier

Détails techniques

type de récipient	malettes de transport et d'atelier	charge	35 kg
hauteur	200 mm	dispositif de support	poignée à étrier
largeur	490 mm	verrouillable	oui
profondeur	405 mm	système de fermeture	serrure à combinaison
hauteur intérieure	185 mm	matériau	polycarbonate
largeur intérieure	435 mm	couleur	anthracite
profondeur intérieure	275 mm	Poids	4,72 kg
équipement bac/mallette	porte-outils, séparateurs		

Accessoires

159214		Porte-outils, porte-brosse, hauteur x largeur x profondeur 285 x 440 x 50 mm, en gris
159215		Porte-outils, porte-brosse, 18 boucles élastiques, hauteur x largeur x profondeur 285 x 440 x 50 mm, en gris
159216		Kit de bacs amovibles, taille des bacs 1/2/3/4, en rouge, jaune, bleu, vert
159217		Kit de bacs amovibles, taille des bacs 1/2/3/5, en rouge, bleu, jaune, gris
159218		Mousse prédécoupée, hauteur x largeur x profondeur 60 x 435 x 275 mm
159219		Mousse prédécoupée, hauteur x largeur x profondeur 60 x 275 x 220 mm
159220		Séparateurs, 1 séparateur transversal, 4 séparateurs longs, en plastique en anthracite
159221		Séparateurs, 2 séparateurs transversaux, 2 séparateurs longs/6 courts, en plastique en anthracite
159222		Séparateurs, 3 séparateurs transversaux, 12 séparateurs courts, en plastique en anthracite
159224		Sangle de mallette, avec serrure à combinaison, en noir
159225		Mallette à roulettes, hauteur x largeur x profondeur 120 x 535 x 480 mm, avec 3 compartiments de rangement, poignée télescopique et fermeture à cliquet
159226		Support textile, 6 pochettes, hauteur x largeur x profondeur 165 x 390 x 10 mm, en noir/gris
159227		Support textile, 15 pochettes, hauteur x largeur x profondeur 165 x 390 x 10 mm, en noir/gris
159228		Support textile, 9 boucles, hauteur x largeur x profondeur 165 x 390 x 10 mm, en noir/gris
159229		Support textile, 12 boucles élastiques, hauteur x largeur x profondeur 165 x 390 x 10 mm, en noir/gris
159230		Support textile, 7 pochettes, 6 boucles élastiques, hauteur x largeur x profondeur 165 x 390 x 10 mm, en noir/gris