

Vat met wijde hals

hoogte x Ø 426 x 316 mm, inhoud 26 l, invulopening Ø 204 mm, van polyethyleen, vat / deksel wit / rood

Artikelnummer: 626114



vat met wijde hals

UN-toelating

Vat met wijde hals


- hoogte x Ø 426 x 316 mm
- inhoud 26 l
- met UN-toelating voor Solids
- invulopening Ø 204 mm
- van polyethyleen
- vat / deksel wit / rood
- schroefdeksel met rubber afdichting
- afsluitbaar met zegel
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C

Technische details

baktype	Vat	plafond	ja
inhoud	26 l	type deksel	schroefdeksel met rubber afdichting
vorm	rond	geschikt voor levensmiddelen	ja
hoogte	426 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
diameter boven	316 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
diameter opening	204 mm	kleur	wit

materiaal	polyethyleen	kleur deksel	rood
recyclebaar	ja	sluitsysteem	zegel
stapelbaar	ja	van bouwtoezicht	UN-toelating voor Solids
nestbaar	nee	gewicht	1,19 kg
onderrijdbaar	nee		

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
221071		ademmasker, filterklasse FFP1, in wit, bescherming tegen stof
221264		wegweroverall, van polypropyleen in blauw, afmeting XL
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
221385		stofjas, van PP-vliesstof in wit, afmeting eenheidsmaat
222753		wegwerphandschoenen, van nitril in blauw, poeder- en latexvrij, afmeting 9, lengte 240 mm
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag