

## Cascoo Bockrolle



Traglast 1000 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243435



### Bockrolle

- Traglast 1000 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 200 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Doppelkugellager
- Felge aus Polyamid
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Radlager	Doppelkugellager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Befestigungselement	Platte
Bauform	Bockrolle	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	1000 kg	Feststeller	ohne
Bereifung	Polyamid	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Rad-Ø	200 mm	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Material Felge	Polyamid	Gewicht	2,679 kg

