

## Bauer Späne-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 835 x 1260 x 1570 mm, Inhalt 0,9 m<sup>3</sup>, Traglast 1000 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau



Artikelnummer: 254620



### Späne-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 835 x 1260 x 1570 mm
- Inhalt 0,9 m<sup>3</sup>
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 167 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 600 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Kippen über Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt
- mit Kippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Ablasshahn mit Sieb
- Wände geschlossen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	0,9 m³	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	835 mm	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Länge	1260 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Breite	1570 mm	Einfahrtaschenabstand	600 mm
Traglast	1000 kg	Ablasshahn	ja
Material	Stahlblech	stapelbar	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	nestbar	nein
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Wandkonstruktion	geschlossen	Oberfläche	lackiert
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Farbe	mausgrau // RAL7005
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	mausgrau // RAL7005
Kippausführung	Kippen über Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt	Deckel	nein
Kippsicherung	ja	Gewicht	167 kg
ebenerdige Entleerung	nein		