

## Lacont Sicherheitsschrank storeLAB

Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe, Brandkammer getestet Typ 90, Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 595 x 598 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, 3 Ebene(n) mit Wannensboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL1007 Narzissengelb

storeLAB



Artikelnummer: 510908



## Lacont Sicherheitsschrank storeLAB

### Typ 90

Sicherheitsschrank

- zur Lagerung im Arbeitsraum
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Brandkammer getestet Typ 90
- Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 595 x 598 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1700 x 492 x 430 mm
- Konstruktion aus Stahl, Innenkorpus aus HPL-Platten
- Flügeltür, Türanschlag rechts
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- mit temperaturabhängiger Türfeststellanlage
- Tür schließt im Brandfall selbstständig



- Türanschlag rechts
- 3 Ebene(n) mit Wannengeboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- Traglast je Ebene 75 kg
- Im Raster von 64 mm verstellbar
- Auffangvolumen Bodenwanne 22 l
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Be- und Entlüftung über zentrales Abluftsystem in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen an jeder Lagerebene
- Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf dem Schrankdach
- Unterbau Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Lackierung in RAL1007 Narzissengelb
- Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- mit GS-Zeichen
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510, Anlage 3

## Technische Details


Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Material	Stahl
Möbeltyp	Schrank	Material Innenkorpus	HPL-Platten
Schranktyp	Sicherheitsschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Lagerort	im Arbeitsraum	Farbe Innenkorpus	lichtgrau // RAL7035
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Farbe Front	narzissengelb // RAL1007
Höhe	1935 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Innenhöhe	1700 mm	Oberfläche Korpus	lackiert
Breite	595 mm	Oberfläche Innenkorpus	beschichtet
Breite innen	492 mm	Oberfläche Front	lackiert
Tiefe	598 mm	Oberfläche Boden	lackiert
Innentiefe	430 mm	Innenausstattung	lackiert
Schrank Ausstattung	Böden, Bodenwanne	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Türtyp	Flügeltür
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe)	Bodenwanne mit Lochblecheinsatz	Türanschlag	rechts
Höhenverstellraster Ebene	64 mm	Tür Ausstattung	temperaturabhängige Türfeststellanlage
Traglast Fachboden	75 kg	Tür Funktion	schließt im Brandfall selbstständig
Bodenwanne	ja	Unterbau	Sockel und Bodenausgleichsschrauben
Auffangvolumen Bodenwanne	22 l	Zertifizierung	GS
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR	Zertifizierung ASR	entsprechend §4(3) ArbStättV ist eine jährliche Wartung vorgeschrieben
Brandschutz	Brandkammer getestet Typ 90	Zertifizierung DIN-/EN-Normen	gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
Lüftungsanschluss Schrank	Rohrstützen DN 80 auf dem Schrankdach	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510, Anlage 3

Belüftung	Über zentrales Abluftsystem in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen an jeder Lagerebene	Gewicht 306 kg
-----------	---	----------------

## Zubehör

149134		Abluftüberwachung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt, Leistung 0,69 W
149136		Aufsatzadapter für Umluftsystem mit Filter für Gefahrstoffschränk, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm
200144		Wannenboden für Sicherheitsschränk, für Schrankbreite 959 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Stahl mit Lackierung
200147		Wannenboden für Sicherheitsschränk, für Schrankbreite 959 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Edelstahl
200149		PE-Einlegewanne für Fachboden, für Sicherheitsschränk, für Schrankbreite 595 mm
200153		Gift-Tresor für Sicherheitsschränk, Höhe x Breite x Tiefe 436 x 447 x 370 mm
200155		Entlüftungsaufsatz für Gift-/Chemikalienschränk, Höhe x Breite x Tiefe 249 x 200 x 442 mm
510926		Umluftsystem für Gift-/Chemikalienschränk, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
509033		Löschdeckenbox mit Decke, für Entstehungsbrände, Höhe x Breite x Tiefe 313 x 308 x 159 mm, Gehäuse aus Stahl, Decke aus Glasgewebe
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm

525753	 A red diamond-shaped hazard symbol containing a black flame icon.	Gefahrensymbol, Symbol/Text: leicht entzündlich, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
525760	 A red diamond-shaped hazard symbol containing a black icon of a tree and a fish, representing aquatic toxicity.	Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
526779	 A simple line drawing of a shower head on a curved arm, attached to a vertical pipe with a circular shower pan below.	Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage