

Anbausteckdose mit Neigung - 7-polig, Flansch 100x92




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12393
EAN	4024941123938
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Flanschmaß vertikal in mm	100mm
Flanschmaß horizontal in mm	92mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,288 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941123938

Logistikdaten	
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,288 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941827775
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	3,032 kg
Volumen	8.750 ccm



Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	100,0	100,0					
b	92,0	92,0					
c	85,0	85,0					
d	77,0	77,0					
e ø	5,5	5,5					
f	8,0	8,0					
h	46,0	61,0					
i	55,0	60,0					
k	70,0	78,0					
l	70,0	78,0					
α	20°	20°					
Leiter mm ² min	1,5	2,5					
Leiter mm ² max	4	10					