

UEBERBRUECKUNGSAKKU FUER MOBILE PANEL DP,
KABELGEBUNDEN, MOBILE PANEL PN, KABELGEBUNDEN,
MOBILE PANEL 277 IWLAN, MOBILE PANEL 277F IWLAN




Abbildung ähnlich

Produkttyp-Bezeichnung

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage möglich

Ja; im HMI Geräte Batteriefach

Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung

DC

Nennwert (DC)

3,6 V; 1,15Ah

Batterie

Bauform

- Sonderbauform

Ja; flach

Technologie

- Lithium-Ionen

Ja; 1/CP7/34/50 01 CGA

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen

Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min.
- max.

0 °C; Nicht darunter aufladen

55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min.
- max.

-20 °C

70 °C

Relative Luftfeuchte

- Betrieb, max.

90 %

Maße	
Breite	35 mm
Höhe	50 mm
Dicke	10 mm

Gewichte	
ohne Verpackung	38 g

Lieferumfang	
Liefereinheit in Stück	1; inkl. 65 mm Anschlussleitung

Sonstiges	
Hinweis:	für Mobile Panel DP kabelgebunden, Mobile Panel PN kabelgebunden, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN

Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0AA01-0AX0
• Produkt 2	6AV6645-0AB01-0AX0
• Produkt 3	6AV6645-0AC01-0AX0
• Produkt 4	6AV6645-0BA01-0AX0
• Produkt 5	6AV6645-0BB01-0AX0
• Produkt 6	6AV6645-0BC01-0AX0
• Produkt 7	6AV6645-0DD01-0AX0
• Produkt 8	6AV6645-0DE01-0AX0
• Produkt 9	6AV6645-0DB01-0AX0

letzte Änderung: 12.03.2015