

Datenblatt Artikel 953100

Fasstrichter 253 mm mit Sieb, HD-PE

ohne Rohrstützen, naturfarben

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse
- mit Überlauftrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar): s = \varnothing der Siebeinlage = 105 mm
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- separates Zubehör: Rohrstützen Art.-Nr. 953300 und Faltenbalg Schlauch Art.-Nr. 957200
- Ersatzteil: Siebeinsatz (Art.-Nr. 958300)
- w = \varnothing der Trichteröffnung = 253 mm
- e = \varnothing des Einfüllstutzens = 50 mm
- Fassungsvermögen 3,5 L



EAN	4007228702996
Breite	253
Best.einheit	Stück
Breite Karton	320
Mindest.Best.	10
Lagen	4
Summe Kartons	24
Volumen L	3.50
Breite Pal	0,8
Farbe	natur
Zolltarif	39241000
Bruttogewicht VE Kg	2,1
Kartons pro Lage	6
Volumen m3	0,06764
Brutto Gewicht Pal Kg	70,4
Höhe	189,8
VE	10
brutto Kg	0,21
Stück / Lage	60
Stück / Palette bzw Kiste	240
Btl in Karton	0
Höhe Karton	475
Länge Karton	445
Tiefe	253
Gewicht VE	0,400
Höhe Pal	2,05
Länge Pal	1,2
netto Kg	0,17