

## LED Baustrahler -VEGA Lite-

- Material Gehäuse: Kunststoff
  - Material Standbügel: Stahl, beschichtet
  - Leuchtmittel: 123 LEDs
  - Stromversorgung: 230 V AC
  - Lichtstrom: 6000 lm
  - Leistungsaufnahme: 42 W
  - Gewicht: 2,5 kg
  - inkl. Anschlusskabel (5 m)
- **123 LEDs sorgen für eine kräftige, diffuse, blendfreie Außenbeleuchtung**
  - robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse perfekt für alle Arbeitsumgebungen (IK07)
  - **2 Schuko Steckdosen (IP54)** zum Anschließen weiterer Geräte
  - minimale Wärmeentwicklung gegenüber herkömmlichen Halogen-Arbeitsleuchten
  - praktischer und robuster Standbügel aus kräftigem Stahl
  - für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP54 - Staubschutz und Schutz gegen Spritzwasser)



Modellbeispiel: LED Baustrahler -VEGA 4000- (Art. 36585)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

### Ausführung:

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	36585	LED Baustrahler -VEGA Lite-, mit Netzbetrieb, 42 W (6000 lm), inkl. 2 SCHUKO-Steckdosen

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen



Detailansicht: Rückseite mit Anschluss für das Ladekabel