

Productinformatie

00 11 01

KNIPEX TwinKey®

Schakelkast sleutel

Voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen

- 10 profielen. 2 kruizen. 1 sleutel.
- Alle gangbare sluitsystemen.
- Multifunctionele sleutel voor sluitwerken in de segmenten bouwtechniek (verwarming en sanitair, airco- en ventilatie-installaties en ontluchtingstechniek, elektrotechniek), gas en water verzorging en afsluitsystemen
- 8-delige versie, 2 schakelkast sleutels door middel van magneten, plaatsbesparend verbonden
- Bit met aan één kant sleuf 1,0 x 7 mm en aan de andere kant kruiskop PH2
- Sleutel en omkeerbit door stabiele roestvrij stalen draadkabel verbonden
- Gering gewicht door constructie van zink- en persgietijzer

Algemeen

Artikel-nr.	00 11 01
EAN	4003773074670
gewicht	135 g
Afmetingen	92 x 85 x 23 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit vierkant	5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0 mm
Capaciteit dubbele baard	3 – 5 mm
Capaciteit halve maan	6 mm
Capaciteit vlakken-vierkant	6 — 9 mm
Capaciteit driekant	7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 12,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





