

Hymer platformladder 8080

bordes hoogte x breedte x diepte
1150 x 440 x 400 mm, 5 treden met
profiel (incl. bordes), van aluminium,
plaatsbesparend inklapbaar

Artikelnummer: 231341



platformladder







- bordes hoogte x breedte x diepte 1150 x 440 x 400 mm
- trap eenzijdig
- 5 treden met profiel (incl. bordes)
- treden diepte 80 mm
- opgesteld hoogte x breedte 2000 mm x 670 mm
- van aluminium
- trede-boomverbinding geniet
- plaatsbesparend inklapbaar
- uitrusting: bak en emmerhaak
- veilig in gebruik door leuning en spreidbeveiliging
- leuning beide zijden
- antislip laddervoeten
- gewicht 10,7 kg

- Leveringstoestand gedemonteerd, leuning niet-gemonteerd en voorbereid voor zelfmontage
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	platformladder	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
materiaal	aluminium	onderbouw	antislip laddervoeten
gebruik	eezijdig	verrijdbaar	nee
hoogte sokkel	1150 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning en spreidbeveiliging
breedte sokkel	440 mm	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
diepte sokkel	400 mm	spreidbeveiliging	ja
treden aantal	5	veiligheidsbeugel	ja
type trede/sport	treden met profiel	leuning	beide zijden
diepte trede	80 mm	opbergbak	ja
hoogte	2000 mm	levering	gedemonteerd, leuning niet-gemonteerd en vorbereid voor zelfmontage
breedte	670 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
sport-/dwarsverbinding	geniet	garantie	10 jaar
ladder voor op de trap	nee	gewicht	10,7 kg
in-/uitklapbaar	ja		

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE