

Flessenkar

draagvermogen 80 kg, voor 1x40/50 l fles, ladingbeveiliging door sjoband, onderstel gelakt in RAL7043 verkeersgrijs, wielen met lucht-banden

Artikelnummer: 272324



Flessenkar





- draagvermogen 80 kg
- voor 1x40/50 l fles
- hoogte x breedte 1200 x 520 mm
- passend voor flessen met Ø 235 mm
- ladingbeveiliging door sjoband
- onderstel gelakt in RAL7043 verkeersgrijs
- met beugelgreep
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 260 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	veiligheidsgreep	nee
type kar	Flessenkar	ladingbeveiliging	sjoband
draagvermogen	80 kg	hoogte	1200 mm
capaciteit	1x40/50 l	breedte	520 mm
voor flessen-ø	235 mm	diepte	530 mm
materiaal	staal	oppervlak	gelakt
in-/uitklapbaar	nee	kleur	verkeersgrijs // RAL7043
banden	lucht	garantie	5 jaar

wiel-ø	260 mm	gewicht	14,35 kg
steunwiel	nee		

Dit past ook bij ...

217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht