

Rollcart Schrankwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 1090 x 700 mm, Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, Unterbauten: 4 Schubladen, Höhe x Länge x Breite 980 x 1160 x 700 mm, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158102

Rollcart Tisch- und Schrankwagen

Traglast 400 kg

Schrankwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1090 x 700 mm
- Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- Stahl/Holzkonstruktion
- Unterbauten: 4 Schubladen
- Höhe x Länge x Breite 980 x 1160 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Schrankwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	400 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1090 mm	Material	Stahl/Holz
Ladeflächenbreite	700 mm	elektrisch leitend	nein

Wagen Ausstattung	4 Schubladen	Radanordnung	rechteckig
Schubladen Anzahl	4 Stück	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Höhe	980-1280 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Länge	1160 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Breite	700 mm	Gewicht	108 kg

Zubehör

157957		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158103		Schubladeneinsatzset für Tischwagen, Set bestehend aus: 2 Längs- und 6 Querteiler, Höhe x Länge 60 x 700 mm
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158407		4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 0 - 600 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar