

Fassheberoller

FHR 600 G

Traglast 300 kg, mit Fassgreifer,
Innenbreite 845 mm, Hubhöhe 600
mm, aus Stahl mit Lackierung in
RAL2000 Gelborange

Artikelnummer: 293394



Fassheberoller FHR 600 G

mit Greifmechanismus

Fassheberoller

- Traglast 300 kg
- für Metall- und Kunststofffässer
- mit Fassgreifer
- Innenbreite 845 mm
- Hubhöhe 600 mm
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Höhe x Länge x Breite 1330 x 1000 x 1125 mm
- Gewicht 109 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Hebegerät Ausstattung	Fassgreifer
Hubwagentyp	Fassheberoller	Höhe	1330 mm
Traglast	300 kg	Breite	1125 mm
Hubhöhe	600 mm	Weite (li.)	845 mm
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Länge	1000 mm

Bedienung Fahrwerk	manuell	Material	Stahl
Fassart	Metall- und Kunststofffässer	Oberfläche	lackiert
Durchmesser Lenkräder	180 mm	Farbe	gelborange // RAL2000
Durchmesser Gabelrollen	80 mm	Gewicht	109 kg

Dazu passt auch ...

205601		Auffangwanne, für Kleingebinde, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 940 x 370 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
505273		Gullistop, Geeignet für Öle und Chemikalien, Länge x Breite 457 x 457 mm