

MULTÍMETRO LIMIT DM 320

El **Multímetro Electrónico** modelo **320** de **Limit** permite realizar mediciones de volajes directo/ alternativo, DC, resistencia y temperatura. Además de la prueba de diodos, prueba de continuidad con zumbador y de datos.

Características:

- Pantalla con retroiluminación
- Advertencia nivel de batería
- Tipo de seguridad CAT II 250V según IEC 61010
- Longitud de escala 1999
- Sensor de temperatura máxima hasta 260°C
- Se entrega con cables de prueba, funda de goma y 2 baterías AAA de 1,5V



MULTÍMETRO LIMIT DM 320



Código	289550006
Peso neto	200 g
Dimensiones	144x70x32 mm
Batería	9V x1
Tensión DC	200mV-500V
Tensión DC resolución	0,1mV-1V
Tensión AC	200mV-500V
Tensión AC resolución	0,1mV-100mV
Resistencia	200?-20M?
Resistencia resolución	0,1?-10k?
Corriente DC resolución	0,1µA-10mA
Corriente DC (DCA)	200µA-10A
Temperatura	-20°C-750°C



MULTÍMETRO LIMIT DM 320



Código	289550006
Temperatura resolución	-20°C-400°C
Corriente AC (ACA)	200µA-10A
Corriente AC (ACA) resolución	0,1µA-10mA

