



Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel

USB A-Stecker auf A-Buchse, in Reihe schaltbar, 5 m, schwarz

Part No.: [519779](#)

EAN-13: 0766623519779 | UPC: 766623519779

Schluss mit Entfernungsbeschränkungen beim Anschluss von USB-Geräten. Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder beliebigen Stelle im Raum zu verbinden. Bis zu drei in Reihe geschaltete Kabelerweiterungen ermöglichen eine bis zu 15 m lange Verbindung.

Kompatibel mit allen USB-Standards

Das MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel ist vollständig mit USB 1.1 und Hi-Speed USB 2.0 kompatibel, um für alle Geräte maximale Leistung zu gewährleisten.

Schnelle und einfache Installation

Plug-and-Play-fähig, vielseitig einsetzbar unter Windows 7/8/MAC und keine externe Stromversorgung oder Treiberinstallation notwendig. Diese Eigenschaften sorgen für größere Flexibilität beim Computer- und Peripherieaufbau sowie bei der Bürogestaltung.

Merkmale:

- Erweitert und verstärkt ein USB-Signal – unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
- Integrierter Chipsatz mit Repeater-Funktion erhält die USB 2.0-Signalqualität und -Spezifikationen
- Überwindet die 5 m Grenze für USB Verbindungen - ideal zum Anschluss von Gehäusen und anderen Peripheriegeräten
- Dreifach in Reihe schaltbar für Gesamtdistanz von 15 m
- Plug & Play, Windows- und Mac-kompatibel, benötigt kein externes Netzteil
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- CE
- FCC
- USB 2.0

Elektrische Spezifikationen

- USB-Ausgangsleistung: 5,0 V \pm 5% / 0,37 A / 1,85 W

Ports:

- Typ-A-Stecker
- Typ-A-Buchse

Allgemein

- Übertragungsrate: 480 Mbit/s
- Stromversorgung über USB
- Nutzbar auf bis zu 15 m
- Alle Betriebssysteme unterstützt

Technische Details:

- Länge: 5 m
- Nettogewicht: 138 g
- Bruttogewicht: 181 g

Lieferumfang

- Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel



