



diable de manutention en aluminium

RuXXac Business

force 125 kg, pelle largeur x profondeur 490 x 250 mm, pliage rapide pour un gain de place, roues avec bandage polymère



Numéro d'article: 998775



Diable pliant RuXXac Business

Business

diable de manutention en aluminium



- force 125 kg
- pelle largeur x profondeur 490 x 250 mm
- hauteur x largeur 1030 x 490 mm
- pliage rapide pour un gain de place
- protection de la charge avec courroie de serrage
- structure en aluminium/acier/plastique
- avec poignée étrier rabattable
- roues avec bandage polymère
- Ø de roue 180 mm
- moyeu avec palier à rouleaux
- 2 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention

diable de manutention

protection de la charge courroie de serrage

type de diable de manutention	diable de manutention	pneumatique	polymère
charge	125 kg	Ø de roue	180 mm
largeur de pelle	490 mm	roulement	palier à rouleaux
profondeur de pelle	250 mm	poignée de sécurité	non
matériaux	aluminium/acier/plastique	hauteur	1030 mm
rabattable	oui	largeur	490 mm
fonction rabattable	pliage rapide pour un gain de place	garantie	2 années
patins pour escaliers	non	Poids	6,2 kg

Cela s'adapte aussi ...

149740



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein