

## Productinformatie

# 12 42 195

## KNIPEX MultiStrip 10

### Automatische afstriptang



- Afstrippen zonder na te stellen van 0,03 tot 10,0 mm<sup>2</sup>
- Verdiept liggende draadsnijder
- Universele mesgeometrie - robuust en met lange levensduur
- Optimale vormgeving van de greep, voelt uitstekend aan
- Volautomatische aanpassing aan geleiders met een, meerdere en fijne draden met standaard isolatie voor capaciteiten van 0,03 tot 10,0 mm<sup>2</sup>
- Met verdiept liggende draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders, meerdere draden tot 10 mm<sup>2</sup> en een draad tot 6 mm<sup>2</sup>
- Geen beschadiging van de geleiders
- De klembekken uit staal houden de kabel vast zonder weg te glijden, en zonder de resterende isolatie te beschadigen
- Zeer soepele mechaniek en zeer gering gewicht
- Messenblok en lengteaanslag uitwisselbaar
- Handgreep met zachte kunststof voor meer houvast
- Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard

AAA



### Algemeen

Artikel-nr.	12 42 195
EAN	4003773054580
gewicht	136 g
Afmetingen	195 x 112 x 18 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,03 — 10,0 mm <sup>2</sup>
AWG	32 — 8

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Draadsnijder tot 10 mm<sup>2</sup> meerdradig

