


Rollcart laadbord voor zware belastingen



draagvermogen 3000 kg, laadvlak
lengte x breedte 1600 x 900 mm,
platform van MDF in beuken,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 wielen



Artikelnummer: 404974

Rollcart Laadbord voor zware belastingen

Draagvermogen 3000 kg

laadbord voor zware belastingen

- draagvermogen 3000 kg
- laadvlak lengte x breedte 1600 x 900 mm
- platform van MDF in beuken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 wielen

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type wagen	laadbord	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen	3000 kg	euronorm	nee
constructies	geen	wagen uitrusting	excl. uitrusting
lengte laadvlak	1600 mm	stuurstang	nee
breedte laadvlak	900 mm	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	MDF	wiellager	kogellager
kleur platform	beuken	oppervlak	m. poedercoating
wielen aantal/soort	2 wielen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010

banden	Polyurethaan	gewicht	69 kg
wiel-ø	250 mm		

Gerelateerde Producten

404953



hefroller voor zwaarlast-laadbord, draagvermogen 3000 kg, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2004 zuiver oranje, 2 wielen, met massief rubberbanden