



Lampe de bureau à LED sans fil 3en1

Grâce à son design minimaliste, s'adapte à chaque style d'aménagement !

- différentes possibilités de montage avec pied, pince & adhésif, associées à un aimant universel
- le bouton tactile permet un réglage en continu de la luminosité
- LED SMD fixes de 2 watts
- en métal & plastique ABS
- boîtier robuste avec protection IP20 & IK05
- batterie Li-Ion intégrée : 3,7 V, 1.500 mAh, 5,55 wh
- diamètre du socle : 120 mm
- longueur de la tête d'éclairage : 340 mm
- alimentation électrique via un port USB-C (5 V/1 A)
- pack de batterie Li-Ion intégré et rechargeable via le chargeur femelle de type C

Contenu de la livraison : lampe (105 g), pied avec aimant (370 g), pince de support avec aimant (65 g), adhésif avec aimant (31 g), câble de chargement USB & instructions d'utilisation

- flux lumineux : 20 - 150 lumens (à intensité variable)
- température de couleur : 4.000 Kelvin (blanc froid)
- indice de rendu des couleurs (Ra) : 90
- durée de vie : > 30.000 heures
- durée d'éclairage : 4 heures en mode 100% / jusqu'à 12 heures dans le mode le plus faible
- temps de charge : env. 3 heures

Exemples d'utilisation :

- comme lampe de bureau, éclairage de chevet, éclairage de travail, etc.



Lampe de bureau LED sans fil 3en1 (avec pied)



Visuel de référence : présente le chargement facile



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente les 3 possibilités de montage

Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED sans fil 3en1	pied, pince & adhésion	blanc	2 watts	4.000 K	3,7 V		1600-0526	18006372