

**bott**

## Fahrbare Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Unterbau 4 Rollen

**Artikelnummer: 231776**



### Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 20 mm
- Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel
- Schubladen Höhe 1x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Unterbau 4 Rollen

- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert


## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Material Platte	Multiplex
Tischtyp	Werkbank	Material Gestell	Stahl
Höhe	930 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Breite	1000 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	600 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Stärke Platte	20 mm	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
höhenverstellbar	nein	Material Verarbeitung	verschweißt
Werkbank Ausstattung	1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel	fahrbar	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	1x175 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Schubladentraglast	75 kg	Rad-Ø	125 mm
Auszug Schublade	100 %	Gewicht	66,858 kg

## Zubehör

232989		Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232991		Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232993		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233014		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233059		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
233447		Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

## Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
--------	---	---

217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen