



### Llave acodada hexagonal, larga fosfatado, Hexágono: 10mm



#### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 626125 10     |
| GTIN              | 4045197922045 |
| Clase de artículo | 62B           |

#### Descripción

##### Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.  
Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).  
Superficie fosfateada al manganeso.

##### Nota:

Destornillador acodado HOLEX disponible también en pulgadas (n.º 626108 y n.º 626128).

#### Descripción técnica

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Longitud de los lados | 234×50 mm                 |
| Material              | Acero al cromo-vanadio    |
| Perfil de salida      | Destornillador de 6 caras |
| Modelo largo          | sí                        |
| Tipo de producto      | Destornilladores          |

#### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/626125-10>