


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 9393 ESD-Kastwagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Profielstalen constructie met duwbeugel. Kopwanden, zijwanden en dak met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed, compleet gelast, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Met dubbele vleugeldeuren van profielstaal met ingelast draadgaas aan de open zijde. Met spanjoetsluiting met zwenkhandel en cilinderslot. 1 Vaste en 4 losse etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met ESD-TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal remsysteem



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	750
laadvlak lengte (mm)	1200
laadvlak breedte (mm)	780
Etagehoogten (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Draagvermogen etage (kg)	50
Totale lengte (mm)	1370
Totale breedte (mm)	845
Totale hoogte (mm)	1792
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	175
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976993935