

## Termékinformációk

### 97 52 65 A

#### Négy tűskés sajtoló fogó csavart érintkezőkhöz



- A préselő nyomás finom fokozatú állítása, különböző vezeték keresztmetszetekre, állítókerékkel
- A beállítási értékek meghatározására szolgáló táblázattal
- Fogó habosított anyagból készült betétes műanyag kofferben
- Elforgatott érintkezők préseléséhez
- Négytüskés préselés a legjobb minőségű krimpelt csatlakozás érdekében
- Dugós idomszer az alapbeállítás ellenőrzésére
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Erőnövelés rendkívül hatékony karos áttétellel, a fáradságmentes munka érdekében
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kialakítással
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

#### Általános

Cikkszám	97 52 65 A
EAN	4003773071594
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	604 g
Méret	250 x 79 x 42 mm

#### Műszaki jellemzők

Alkalmazás	elforgatott érintkezők (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Kapacitás négyzetmilliméter	0,14 — 6 mm <sup>2</sup>
AWG	26 — 10
Fészkek száma	1
Max. érintkező átmérők	7,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk