

## fût à couvercle

hauteur x Ø 960 x 500 mm, capacité 150 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir



Numéro d'article: 208886

## Fût à couvercle

**avec homologation UN pour le transport de produits dangereux solides**

fût à couvercle

- hauteur x Ø 960 x 500 mm
- capacité 150 l
- avec homologation UN
- pour produits dangereux solides
- en polyéthylène
- fût / couvercle bleu / noir
- avec couvercle coiffant avec joint d'étanchéité et anneau de serrage




## Détails techniques

type de récipient	fût	possibilité de passage au-dessous	non
capacité	150 l	couvercle	oui
forme	rond	type de couvercle	couvercle coiffant avec joint d'étanchéité et anneau de serrage

hauteur	960 mm	convient pour aliments	non
diamètre supérieur	500 mm	considération comme matière dang	produits dangereux solides
matériau	polyéthylène	couleur	bleu
recyclable	oui	couleur du couvercle	noir
gerbable	oui	homologation	UN
emboîtable	non	Poids	7 kg

## Cela s'adapte aussi ...

202875		diablotin à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
221105		papier d'essuyage, Tissue, 350 lingettes, longueur x largeur 340 x 235 mm, bleu, rouleaux longueur x largeur 1190 m x 235 mm
221264		combinaison de protection à usage unique, en polypropylène en bleu, taille XL
222753		gants jetables, en nitrile en bleu, sans poudre ni latex, taille 9, longueur 240 mm
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
528205		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion