

META breedvakstelling Multipal S

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 1910 x 1100 mm, vaklast 1800 kg, 5 niveaus met traversen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 220988



Das Lagersystem



META Breedvakstelling Multipal S

Aanbouwstelling

breedvakstelling

- voor de opslag van extreem zware en volumineuze goederen
- geschikt voor grote goederen
- aanbouwveld
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3300 x 1910 x 1100 mm

- veldlast 10100 kg
- vaklast 1800 kg
- vak breedte x diepte 1825 x 1100 mm
- 5 niveaus met traversen
- per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- montage-instructie: insteekbare balken met borgpennen





Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingtype	breedvakstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak standaard	verzinkt
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak traversen	m. poedercoating
geschikt voor (product/materiaal)	grote goederen	stelling uitrusting	legborden
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	3300 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
breedte	1910 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
diepte	1100 mm	certificering	RAL-keurmerk
vaklast	1800 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
vakbreedte	1825 mm	montage-instructie	insteekbare balken met borgpennen
vakdiepte	1100 mm	levering	gedemonteerd
veldlast	10100 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	5 stuks	gewicht	123,615 kg
legbord-/niveautype	traversen		

Gerelateerde Producten

220966		roosterlegbord voor palletstelling, breedte x diepte 1825 x 1100 mm, voor een vaklast van 500 kg, het legbord wordt ingelegd, maaswijdte 60 x 40 mm, drager 35 x 2 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
221056		legbord met stalen panelen voor breedvakstelling, breedte x diepte 1825 x 1100 mm, voor een vaklast van 1800 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
221062		Lengtetraversen voor palletstelling, breedte 1825 mm, voor een vaklast van 2200 kg, het legbord wordt de lengteliggers worden met een haakstuk met 4 haken in het staanderframe gehangen en vastgeschroefd, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
227950		doorschuifbeveiliging, voor palletstelling, breedte 1825 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
227962		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 1100 x 1825 mm, voor traversen lengte 1825 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, roosterwand
227964		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 500 x 1825 mm, voor traversen lengte 1825 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, roosterwand
503900		hoekopzet voor palletstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1150 kg, met eindaanslag, van staal gelakt in RAL2001 roodoranje
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
691863		hoekopzet voor palletstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 250 kg, met eindaanslag, van staal gelakt in RAL2001 roodoranje
767615		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit