

antivermoeidheidsmat

Roden

mat, lengte x breedte 610 x 460 mm,
Van rubber-nitril-mix met
geperforeerd oppervlak in blauw,
antislip

Artikelnummer: 235629



antivermoeidheidsmat


- geschikt voor natte, droge en vette ruimtes, bv. voor de levensmiddelenindustrie, in keukens, cafés en washokken / voor gemiddeld gebruik
- mat
- lengte x breedte 610 x 460 mm
- Van rubber-nitril-mix met geperforeerd oppervlak in blauw
- afgeschuinde randen en drainagesysteem verminderen het risico op struikelen en uitglijden
- antislip

Technische details





uitrusting werkplaats	vloerbedekking	kleur	blauw
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	lengte	610 mm
confectionering	mat	breedte	460 mm

geschikt voor (branches)	natte, droge en vette ruimtes	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen en drainagesysteem
geschikt voor (gebruik)	gemiddeld gebruik	vloerbedekking functie	antislip
plaats van toepassing	binnen	elektrisch geleidend	nee
materiaal loopvlak	rubber-nitril-mix	moeilijk ontvlambaar	nee
oppervlak vloerbedekking	geperforeerd	gewicht	3 kg

Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleppers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	---	--

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, Met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht