

**bott**

## **Kastenwerkbank**

**cubio**

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 750 mm, Tischplatte aus Rotbuche, geölt, Traglast 1200 kg, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



**Artikelnummer: 126182**

## **bott Kastenwerkbank cubio**

### **ESD-Ausführung**

Kastenwerkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 750 mm
- Tischplatte aus Rotbuche, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 1200 kg
- Gestellausführung 4 Füße
- Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke
- links 1 Schublade, 1 Schrank
- rechts 1 Schublade, 1 Schrank
- Türinnenseite mit Perfo-Lochung
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen auf kugelgelagerten Laufschiene, Auszug 100 %
- mit Normallastauszug
- Mit Griffleiste
- Schubladen und Schrank getrennt verschließbar
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

## Technische Details

|                      |                          |                          |                                                  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Möbeltyp             | Tisch                    | Auszug Schublade         | 100 %                                            |
| Tischtyp             | Werkbank                 | Auszugsführung Schublade | auf kugelgelagerten<br>Laufschienen              |
| Gestellausführung    | 4 Füße                   | Griff                    | Griffleiste                                      |
| Gestellform          | 4-Fußgestell             | Material Platte          | Rotbuche                                         |
| Höhe                 | 840 mm                   | Oberfläche Platte        | geölt                                            |
| Breite               | 1500 mm                  | Farbe Platte             | Rotbuche                                         |
| Tiefe                | 750 mm                   | Material Gestell         | Stahl                                            |
| Auszugsart           | Normallastauszug         | Oberfläche Gestell       | pulverbeschichtet                                |
| Stärke Platte        | 40 mm                    | Farbe Gestell            | lichtgrau // RAL7035                             |
| Traglast             | 1200 kg                  | Oberfläche Front         | pulverbeschichtet                                |
| höhenverstellbar     | ja                       | Farbe Front              | lichtgrau // RAL7035                             |
| Werkbank Ausstattung | 2 Schubladen, 2 Schränke | Schließfunktion          | Schubladen und Schrank<br>getrennt verschließbar |
| Unterbauten links    | 1 Schublade, 1 Schrank   | Türen Anzahl             | 2 Stück                                          |
| Unterbauten rechts   | 1 Schublade, 1 Schrank   | fahrbar                  | nein                                             |
| Schubladen Anzahl    | 2 Stück                  | Schrank Ausstattung      | Türinnenseite mit Perfo-<br>Lochung              |
| Fronthöhe 150 mm     | 2 Stück                  | Gewicht                  | 108 kg                                           |
| Schubladentraglast   | 75 kg                    |                          |                                                  |

## Zubehör

|        |                                                                                     |                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126164 |  | Rückwandleiste für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 662 x 1500 x 24 mm, in lichtgrau                                        |
| 126167 |  | Querstreben für Werkbank, Breite 1500 mm, 3-teilig, in RAL7035 Lichtgrau                                                   |
| 126221 |  | Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 380 mm                                                                                 |
| 126222 |  | Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 500 mm                                                                                 |
| 126223 |  | Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 380 mm, mit Arretierungsfunktion                                                       |
| 126225 |  | Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 500 mm, mit Arretierungsfunktion                                                       |
| 126226 |  | Abschluss für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Anbau hinten, Höhe x Breite x Tiefe 85 x 1500 x 15 mm, Aus Buche-Multiplex      |
| 126228 |  | Abschluss für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Anbau seitlich, Höhe x Breite x Tiefe 85 x 15 x 750 mm, Aus Buche-Multiplex     |
| 126229 |  | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 16,5 x 175 x 175 mm, für Backenbreite 100 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |

|        |                                                                                    |                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126230 |   | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 22 x 215 x 215 mm, für Backenbreite 125 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126231 |   | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 24 x 225 x 225 mm, für Backenbreite 135 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126232 |   | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 260 x 260 mm, für Backenbreite 150 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126233 |   | Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 284 x 284 mm, für Backenbreite 175 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel |
| 126234 |   | Höhenverstellgerät, Höhe 240 mm, für Backenbreite 100 mm, mit Gasdruckfeder                                              |
| 126236 |   | Höhenverstellgerät, Höhe 240 mm, für Backenbreite 125 - 135 mm, mit Gasdruckfeder                                        |
| 126237 |   | Höhenverstellgerät, Höhe 240 mm, für Backenbreite 150 mm, mit Gasdruckfeder                                              |
| 126238 |  | Klapplift, für Backenbreite 125 mm                                                                                       |