

Cemo Durchflussmengenähler für Dieseltrolley

Messbereich 7 - 120 l/min, Anschluss
1" innen und außen

Artikelnummer: 220829



Cemo Durchflussmengenähler

Durchflussmengenähler für Dieseltrolley

- Messbereich 7 - 120 l/min
- Anschluss 1" innen und außen
- 5 stellige Anzeige
- beidseitige Durchströmungsrichtung
- Gehäuse aus Aluminium

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Zubehör	Zubehör Ausstattung	5 stellige Anzeige
Tankanlagentyp	Dieseltrolley	Zubehör Funktion	beidseitige Durchströmungsrichtung
Messbereich	7-120 l/min	Material Gehäuse	Aluminium
Anschluss	1" innen und außen	Gewicht	0,5 kg