

## Behuizing - HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413433

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing, B24, met schroefvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 93,7 mm, met schroefdraad, 1 x M40 zijdelingse kabelaansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)



### Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4055626030463

### Technische gegevens

#### afmetingen

hoogte	93,7 mm
breedte	57 mm
lengte	152 mm
lengte montage-uitsparing	112 mm
breedte montage-uitsparing	35 mm

#### Omgevingsomstandigheden

Beschermklasse behuizing (IP)	IP66
Beschermklasse behuizing (IP)	IP68 (0,2 bar / 24h)
Beschermklasse behuizing (IP)	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4 (UL 50e)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4X (UL 50e)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	12 (UL 50e)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

#### Algemeen

Opmerking	voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
bouwgrootte	B24
behuizingstype	wartelbehuizing
vergrendelingsmethode	schroefvergrendeling
aandraaimoment	3 Nm (vergrendelingsschroef)
bevestigingsschroeven	M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm)
aantal kabelaansluitingen	1

# Behuizing - HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413433

## Technische gegevens

### Algemeen

<b>kabeluitgang</b>	zijdelings
<b>wartels</b>	zonder
<b>schroefmethode</b>	1x M40
<b>materiaal behuizing</b>	sputgietaluminium, zeewaterbestendig
<b>materiaal behuizingsoppervlak</b>	zonder coating
<b>materiaal afdichting</b>	NBR, geleidend
<b>Materiaal vergrendeling</b>	roestvaststaal
<b>montage-instructie</b>	Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben.
<b>montage-instructie</b>	Om een optimale afscherpende werking te bereiken, dient de isolerende poedercoating van de schakelkastwand in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd. Aandraaimoment van de vergrendelingsschroef: 3 Nm.

### Environmental Product Compliance

<b>China RoHS</b>	Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
<b>China RoHS</b>	Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

## Classificaties

### eCl@ss

<b>eCl@ss 5.1</b>	27143424
<b>eCl@ss 6.0</b>	27143423
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27440202

### ETIM

<b>ETIM 5.0</b>	EC000437
<b>ETIM 6.0</b>	EC000437

### UNSPSC

<b>UNSPSC 13.2</b>	31261501
--------------------	----------

## Toelatingen

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

### Toelatingsdetails

<b>EAC ENEC</b>
-----------------

<b>GL ®</b>
-------------

# Behuizing - HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413433

## Toelatingen

UL Recognized 

cUL Recognized 

cULus Recognized 

## Toebehoren

### Aanbouwflens

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



### Beschermkappen

HC-B 24-TMS-SD-IP50 - 1690765



HC-B 24-TMS-SD-IP65 - 1690804



### Montagemateriaal

## Behuizing - HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413433

### Toebehoren

HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - 1409244



---

### Schroefgereedschap

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



---

SF-M BH - 1212070



---

### Complete kabelwartel

HC-K-KV-M40(19-28) - 1690655



---

HC-M-KV-M40(19-27) - 1690590



# Behuizing - HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413433

## Toebehoren

HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729



HC-EMV-KV-M40(19-28) - 1690545




## apparaten codering gecodeerd

US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



## Tekeningen

### Maatschets




### Montage-uitsparing

2) bij toepassing van zelftappende torxkopschroeven (Torx® 20, M4)

## Behuizing - HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413433

### Maatschets



### Maatschets

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>