

Artikelnummer: 155230

Kurzbeschreibung: Rolcontainer, 3-zijdig, met achterwand

Langbeschreibung: Rolcontainer, 3-zijdig, met achterwand:
Robuuste rolcontainer met rasterwanden en innovatieve klemtechniek: de wanden kunnen gewoon in de met metalen geleiders omrande kunststof bodemplaat gestoken worden

- rasterwanden galvanisch (blauw) verzinkt
- robuuste bodemplaat van kunststof (HDPE) met 2 metalen geleiders voor versteviging van het frame
- onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen, a^r wiel: 108 mm, polypropeen naturel
- maasafmetingen van het raster: 15 x 13 mm
- draagvermogen: 500 kg
- buitenafmetingen: l 682 x b 815 x h 1850 mm
- effectieve hoogte: 1650 mm
- kleur: blauw RAL 5010
- ideaal voor gebruik in de levensmiddelenbranche
- geschikt voor temperaturen van -10 °C tot +60 °C
- extra legplank (zie toebehoren)

