

Artikelnummer: 195585

Kurzbeschreibung: Verwarmingstoestel VENTUS 250, vermogen 2500 W, IPX4, 2 verwarmingsstanden, B 270 x D 255 x H 400 mm, zwart-geel



Langbeschrijving: Verwarmingstoestel VENTUS 250, vermogen 2500 W, IPX4, 2 verwarmingsstanden, B 270 x D 255 x H 400 mm, zwart-geel: De hoogwaardige VENTUS 250-verwarmer van hoge kwaliteit zorgt voor een betrouwbare warmtevoorziening in uw werkplaats of andere grote ruimtes in 2 verwarmingsniveaus. Het handige apparaat neemt zeer weinig ruimte in beslag. De VENTUS 250 zorgt voor optimale warmte in uw werkruimtes of garage tot een oppervlakte van 48 m². Het is ideaal voor incidenteel gebruik in goed geïsoleerde ruimtes. Het maximale verwarmingsvermogen is 2500 W. De stand-alone unit kan worden gebruikt in een temperatuurbereik van 5 tot 30 graden. U kunt in alle opzichten vertrouwen op de veiligheid van deze mobiele luchtverhitter: Het is uitgerust met oververhittingsbeveiliging en voldoet aan beschermingsklasse IPX4. Met een geluidsniveau van slechts 55 dB werkt het apparaat, dat zwart en geel van kleur is, zeer stil.

Meer details:

- Vermogen: 2500 W
- Spanning: 230 V
- 2 verwarmingsniveaus
- Met thermostaat en beweegbare LED-constructieverlichting
- Oververhittingsbeveiliging en IPx4-beschermingsfunctie
- Voor kamers tot 48 m²
- Temperatuurwaaier: 5-30-°C
- Geluidsemissie: 55 dB
- Kleur: zwart-geel
- Afmetingen: B 270 x D 255 x H 400 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- Opmerking van de leverancier: dit product mag alleen worden gebruikt in goed geïsoleerde ruimten of af en toe

