



## Beschreibung:

Ballons 5 Liter mit blauer Skalierung, naturfarben, besonders dickwandig, aus bruchsicherem Polyethylen

- große Öffnung Ø 50 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- unverlierbare Verschraubung
- gut als Abklärkanister verwendbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- separates Zubehör: Ablasshähne (Art.-Nr. 550100+560100), Eckventile (Art.-Nr. 520100+520700)
- Ersatzteile: Tragebügel bzw. Tragegriffe, Verschraubung Ø 65 mm und Stopfen-Set bestehend aus Schraubstopfen und 2 Dichtungen
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 50 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
- Durchmesser d=167 mm / Höhe h=348 mm

## Informationen:

### Artikel

Artikelnummer	<b>823310</b>
GTIN	<b>4007228823318</b>
Zolltarif	<b>39233090</b>
Verpackungseinheit (VE)	<b>5</b>

Farbe	<b>natur</b>
Volumen in L	<b>5</b>
Gewicht (kg)	<b>0,57</b>
T x B x H (mm)	<b>167 x 167 x 348</b>

### Umverpackung

Inhalt in Stück	<b>5</b>
T x B x H (mm)	<b>445 x 320 x 475</b>

Bruttogewicht VE (kg)	<b>3,25</b>
-----------------------	-------------

### Palette

Anzahl an Kartons	<b>24</b>
Anzahl an Lagen	<b>4</b>
T x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,05</b>

Kartons pro Lage	<b>6</b>
Gewicht (kg)	<b>98,0</b>