


hofs

Aktenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2550 x 1000 x 600 mm, Feldlast 720 kg / Fachlast 90 kg, 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 7 Ordnerhöhen für 96 Ordner, davon 1 Abdeckboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 715859



hofs Akten-Schraubregal

Grundregal

Aktenregal - Grundfeld

- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2550 x 1000 x 600 mm
- Feldlast 720 kg / Fachlast 90 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 7 Ordnerhöhen für 96 Ordner
- Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene (ohne zusätzliche Streben) gegen das Herausfallen von Ordnern und gleichzeitig unübertroffener Stabilität in der Längs- und Tiefenrichtung,





Sicherheitskantung zum Schutz v

- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeilen, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: Die Verbindung von Profilen und Fachböden erfolgt mittels Schrauben, teilweise verstärkt durch Eckplatten


Technische Details

Möbeltyp	Regal	Regal Ausstattung	Böden
Regaltyp	Aktenregal	Abdeckboden	ja
Regalsystem	Schraubsystem	Fachbreite	1000 mm
Regalfeld	Grundfeld	Fachtiefe	600 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Ordnerkapazität	96 Stück
Höhe	2550 mm	Feldlast	720 kg
Breite	1000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	600 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Farbe Ausführung	verzinkt
Ordnerhöhen	7 Stück	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeilen, Ebenenanzahl gem. Angebot
Fachlast	90 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Ausstattung	Mittel-Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung // Sicherheitskantung	Garantie	5 Jahre
Nutzung	beidseitig	Gewicht	55,6 kg
Material	Stahl		

Zubehör

715881		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2550 x 1000 x 600 mm, Feldlast 720 kg / Fachlast 90 kg, 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 7 Ordnerhöhen für 96 Ordner, davon 1 Abdeckboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
715928		Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 90 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß