

Broszura informacyjna

22 05 160

- Do formowania pętli z drutu
- Okrągłe, krótkie szczęki, gładko szlifowane
- Gładkie końcówki
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce okrągłe

DIN ISO 5745



Ogólna

Nr art.	22 05 160
EAN	4003773042907
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	169 g
Wymiary	160 x 55 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	3,0 mm
Długość szczęki (L3)	30,0 mm
Szerokość główki (W3)	18 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

