

Termékinformációk

97 52 04

Krimpelő fogó

Kétkezes kezelésre is



- Forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
- A karos áttétel következtében akár 30 %-al kisebb kézierő a kapható krimp fogókhoz képest
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Kétkezes kezelés a nagy vezeték-keresztmetszetek egyszerű krimpeléséhez
- Jól kezelhető a kiegyensúlyozott súlyponttal, lesarkított fejjel és ergonomiai formázott fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett


Általános

Cikkszám	97 52 04
EAN	4003773025450
Fogó	barnított
Fej	barnított
Fogantyúk	csúszásgátló műanyag burkolattal
Súly	562 g
Méret	250 x 82 x 27 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	nem szigetelt, nyitott dugaszoló csatlakozó (2,8 + 4,8 mm)
Kapacitás négyzetmilliméter	0,1 — 2,5 mm ²
Fészkek száma	4
AWG	26 — 14

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



harmadik lépés: nagyobb erőt igénylő munkánál, például 6,00 mm²-es szigetelt összekötőknel a hosszabb fogás miatt kétkezes használat is lehetséges.

második lépés: ekkor az egész kezet használni kell a további krimpelő művelethez



első lépés: a szár elhozása két ujjal, - mindkét pofa ráfektetése a préselni kívánt csatlakozóra