

## Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, mit 4 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1185 x 805  
mm, Böden aus Holz, 3 Wände (Alu)  
mit Tür, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
alu/RAL 5010 Enzianblau, mit TPE-  
Bereifung

Artikelnummer: 158230



## Rollcart Schrankwagen mit Aluminium-Wänden

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1185 x 805 mm
- Böden aus Holz
- 3 Wände (Alu) mit Tür
- mit Doppel-Flügeltür
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu/RAL 5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3






## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Rollen Anzahl / Art 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Wagentyp	Schrankwagen	Bereifung	TPE
Material	Aluminium/Stahl	Durchmesser Rad	200 mm
Traglast	600 kg	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	1185 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	805 mm	elektrisch leitend	nein
Länge	1350 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	850 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagen Anzahl	4 Stück	Farbe	alu/enzianblau // RAL5010
Etagenausrichtung	gerade	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Boden	Holz	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Aufbauten	3 Wände (Alu) mit Tür	Gewicht	167 kg
Türtyp	Doppel-Flügeltür		

## Zubehör

157957		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar