

**Artikelnummer:** 34148

**Kurzbeschreibung:** Opslag van gevaarlijke stoffen Safe Master, type SM 2, capaciteit 2 x 200 l vaten staand, WGK 1-3  
gegalvaniseerd + gelakt

**Langbeschreibung:** Opslag van gevaarlijke stoffen Safe Master, type SM 2, capaciteit 2 x 200 l vaten staand, WGK 1-3:  
De Safe Master type SM 2 depot voor gevaarlijke stoffen is ontworpen voor de verticale opslag van 2 x 200 liter vaten of voor de gecombineerde opslag van 2 x 200 liter vaten en kleine containers. De opslagplaats voor gevaarlijke stoffen van het Safe Master type SM 2 is goedgekeurd volgens WGK 1-3. De opslagplaats voor gevaarlijke stoffen van het Safe Master type SM 2 is goedgekeurd volgens WGK 1-3. Het Safe Master Depot voor gevaarlijke stoffen van het type SM 2 is een volledig beveiligde en diefstalbestendige externe opslagplaats. Ontwikkeld volgens de eisen van de Water Resources Act, is het Safe Master Type SM 2 depot voor gevaarlijke stoffen goedgekeurd voor niet-ontvlambare en ontvlambare, licht ontvlambare en licht ontvlambare media van alle watergevarenklassen WGK 1-3 in overeenstemming met de verordening inzake industria'«le veiligheid en gezondheid. Met een breedte van 1420 mm en een hoogte van 1685 mm is de compacte Safe Master type SM 2 opslagplaats voor gevaarlijke stoffen ontworpen voor verticale opslag van 2 x 200 liter vaten. In combinatie met accessoires kan de Safe Master Type SM 2 depot voor gevaarlijke stoffen ook worden gebruikt voor de gecombineerde opslag van een 200 liter vat en kleine containers. De spatbescherming uit de afvoerplaten van het Safe Master type SM 2 magazijn voor gevaarlijke stoffen geleidt spatten en druppelverliezen veilig in de gea"ntegreerde, verzinkte en vloeistofdichte opvangbak. Twee gasdrukveren vergemakkelijken het openen en sluiten van het dak. Het gladde oppervlak van het Safe Master Type SM 2 depot voor gevaarlijke stoffen is ook gemakkelijk te reinigen.

**Technische details:**

- Opslagcapaciteit: 2 x 200 l vaten recht op of in combinatie met kleine containers.
- Volgens de eisen van de Wet op de Waterhuishouding
- Goedgekeurd voor niet-ontvlambare, ontvlambare, licht ontvlambare en licht ontvlambare media van alle watergevarenklassen WGK 1-3 in overeenstemming met de Betriebssicherheitsverordnung (verordening inzake industria'«le veiligheid en gezondheid)
- All-round beschermd en diefstalbestendig extern magazijn
- Met permanente zelfontluchting
- Opvangbak van 3 mm staal S235JP, vloeistofdicht, gelast, gegalvaniseerd en verzinkt
- Kuip met vorkvakken en afneembaar rooster
- All-round inlaatplaten als spatbescherming
- Volledig gegalvaniseerde constructie van stabiele trapeziumvormige platen van metaal
- Enkelbladige deur met professioneel cilinderslot
- Dakvergrendeling door 2 klemmen
- Gea"ntegreerde regengoot voor en achteraan
- Gepatenteerd rekkensysteem voor trommelsteunen en roosters
- Opvangcapaciteit: 214 l
- Roosters belastbaar tot: 500 kg/m<sup>2</sup>
- Buitenmuurschildering in verschillende RAL-kleuren verkrijgbaar, neem hiervoor contact op met onze klantenservice
- Breedte buiten/binnenkant: 1420/1300 mm
- Diepte buiten/binnenkant: 1080/800 mm
- Hoogte buiten/binnen: 1685/1300 mm
- Gewicht: 228 kg

